


Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 100 / L = 11

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	στατική
------------------	---------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III



Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]		500

Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]		200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος αντίδρασης [ms]		35

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)

Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF [χρόνια]		394

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]		129,5
Διαστάσεις [mm]		Ø 100 / L = 11
Υλικό κατασκευής		Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV διαφανής; Περίβλημα: PC/ABS μαύρο; Εγχρωμο περίβλημα: PC/ABS Πράσινο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κόκκινο
	Λειτουργία	8 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		εξωτερικό δαχτυλίδι σε διαφορετικά χρώματα

Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Καλώδιο: 0,3 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



KT5006



Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Σύνδεση

