


Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 100 / L = 11

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	δυναμική
------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III



Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης	[ms]	500
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Μήκος σήματος εξόδου	[ms]	300
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος αντίδρασης	[ms]	35
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	419
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	160,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 100 / L = 11
Υλικό κατασκευής		Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV διαφανής; Περίβλημα: PC/ABS μαύρο; Εγχρωμο περίβλημα: PC/ABS Πράσινο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	8 x LED, Πράσινο μπορεί να σκανδαλιστεί
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		εξωτερικό δαχτυλίδι σε διαφορετικά χρώματα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

KT5009




Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό