


Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	στατική
------------------	---------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms]	500

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος αντίδρασης [ms]	35
------------------------	----



Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	490,4
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	113,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Υλικό κατασκευής	Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV διαφανής; Περίβλημα: PC/ABS μαύρο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κόκκινο
	λειτουργία	8 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	εξωτερικό δαχτυλίδι σε διαφορετικά χρώματα	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Καλώδιο: 0,3 m, PUR		
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A		



Σύνδεση

