KT5101


Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: KT5111

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις	[mm]	Ø 29 / L = 31
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		δυναμική
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	500
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Μήκος σήματος εξόδου	[ms]	300

KT5101


Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος αντίδρασης	[ms]	35
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	352
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	40,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 29 / L = 31
Υλικό κατασκευής		PA 6,6-GF30 μαύρο; Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 1
		Φλάντζα στεγανοποίησης: 1
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Δίσκος με σύμβολο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		

Καλώδιο: 0,3 m, PUR

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε