


Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMSF-KGRBPKG/2M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 29 / L = 31

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	στατική
------------------	---------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms]	500

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος αντίδρασης [ms]	35
------------------------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)



Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMSF-KGRBPKG/2M

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	IEC 61000-4	
MTTF	[χρόνια]	516
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	97,5
Διαστάσεις	[mm]	Ø 29 / L = 31
Υλικό κατασκευής	PA 6,6-GF30 μαύρο; Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Πράσινο μπορεί να σκανδαλιστεί
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 1	
	Φλάντζα στεγανοποίησης: 1	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Δίσκος με σύμβολο	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό