


Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: KT6101

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP; (η λειτουργία εξόδου μπορεί να σκανδαλιστεί μέσω του ακροδέκτη 2)
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 29 / L = 31

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	δισταθής
------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	500

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP; (η λειτουργία εξόδου μπορεί να σκανδαλιστεί μέσω του ακροδέκτη 2)
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος αντίδρασης	[ms]	35
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	54
Διαστάσεις	[mm]	Ø 29 / L = 31
Υλικό κατασκευής		PA 6.6; Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 1 Φλάντζα στεγανοποίησης: 1
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Δίσκος με σύμβολο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Καλώδιο: 0,3 m, PUR		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		

Σύνδεση

