


Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMBF-KRGBPKG/2M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 29 / L = 31

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	δισταθής
------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms]	500

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Χρόνοι απόκρισης

Χρόνος αντίδρασης [ms]	35
------------------------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)

KT5150



Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMBF-KRGBPKG/2M

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	IEC 61000-4	
-----	-------------	--

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	99
Διαστάσεις	[mm]	Ø 29 / L = 31
Υλικό κατασκευής	PA 6,6-GF30 μαύρο; Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο μπορεί να σκανδαλιστεί

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 1	
	Φλάντζα στεγανοποίησης: 1	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Δίσκος με σύμβολο	


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό