


Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: KT5310

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 32 / L = 31

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	στατική
------------------	---------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	500

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Χρόνοι απόκρισης


Χρόνος αντίδρασης [ms]	35
------------------------	----



Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	64,2
Διαστάσεις	[mm]	Ø 32 / L = 31
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		παξιμάδια στερέωσης: 1
		Φλάντζα στεγανοποίησης: 1
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Δίσκος με σύμβολο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 0,3 m, PUR		
Σύνδεση		



BK = Χρώματα κλώνων :
 BN = μαύρο
 BU = Καφέ
 BU = Μπλε