




Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Διαστάσεις	[mm]	Ø 32 / L = 39
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας	δυναμική; (στατική; δισταθής παραμετροποιήσιμη)	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	30
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	150
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος αντίδρασης	[ms]	35
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein-Ausschaltverzögerung; φωτεινότητα; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link
Είδος μεταφοράς		COM2 (38,4 kBaud)



Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMEF-EMMFKG/2m/IO

IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Προφίλ	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας	1	
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας	1	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,5	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1002

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...80
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	IEC 61000-4
MTTF [χρόνια]	318

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	119,5
Διαστάσεις [mm]	Ø 32 / L = 39
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	1 x LED, Μπλε / Πράσινο / Κόκκινο / ματζέντα / Κίτρινο / Λευκό / Πορτοκαλί
προρυθμισμένη	
Ενεργοποίησης εξόδου	Πράσινο
λειτουργία	-
τρόπος λειτουργίας	Κόκκινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 1 Φλάντζα στεγανοποίησης: 1
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Δίσκος με σύμβολο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

KT6300




Χωρητικό φωτιζόμενο μπουτόν αφής

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR

Σύνδεση



BK = IO-Link
Χρώματα κλώνων :
BK = μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό
Ένδειξη κατάστασης μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω WH