


Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης

LI0481--K-00KNPKG/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: LI2143

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Μπουτόν προγραμματισμού



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Μήκος ράβδου L [mm]	481

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο	ψυκτικά υγρά; Έλαια
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για	οξέα; αλκάλια
Θερμοκρασία μέσου [°C]	0...65; (για νερό και υδατικά διαλύματα: 0...35 °C)
Πίεση δεξαμενής [bar]	0,5; (όταν τοποθετούνται με εξαρτήματα στερέωσης: E43001 - E43007, E43019)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	13; (24 V)
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Αρχή λειτουργίας	χωρητικός

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων	1
Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	1
Λειτουργία εξόδου	κλειστή επαφή NC
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5



Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης

LI0481--K-00KNPKG/US

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	250
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	5
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Μήκος ράβδου L	[mm]	481
----------------	------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...65
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		για νερό και υδατικά διαλύματα: 0...35 °C
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση	WHG § 19	
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Σφικτήρας σύζευξης
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματα	10 V (500 Ω AC)

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	Ø 16
Υλικό κατασκευής		PP; TPE - V
Υλικά σε επαφή με το μέσο		PP-H

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Μη ασφαλής περιοχή	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Αισθητήρας για σημειακή ανίχνευση στάθμης

LI0481--K-00KNPKG/US

Σύνδεση

