


## Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Επιφάνεια ανίχνευσης



### Χαρακτηριστικά προϊόντος

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP              |
| Λειτουργία εξόδου  | ανοικτή επαφή NO |
| Διαστάσεις [mm]    | 37 x 30 x 27     |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V]                 | 10...30 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]             | < 10       |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας     | Ναι        |
| Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 2          |

### Έξοδοι

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | PNP              |
| Λειτουργία εξόδου                                | ανοικτή επαφή NO |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]         | 2                |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 300              |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 5000             |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Ναι              |
| Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος                 | Με παλμό         |

**Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους  
ενσωματωμένου προφίλ**

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Προστασία υπερφόρτωσης

Ναι

**Εύρος μέτρησης**

Ευαισθησία απόκρισης [mT]

2

Ταχύτητα προσπέρασης [m/s]

&lt; 5

**Ακρίβεια / αποκλίσεις**

Υστέρηση [mm]

1

Επαναληψιμότητα [mm]

0,1

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...75

Βαθμός προστασίας

IP 67

**Δοκιμές / εγκρίσεις**

HMΣ

EN 60947-5-2

Αντοχή σε κρούσεις /  
ταλαντώσεις

30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

**Μηχανικά δεδομένα**

Επιφάνεια ανίχνευσης

εμπρός

Σχήμα κυλίνδρου

για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ; (Joucomatic)

Διαστάσεις [mm]

37 x 30 x 27

Υλικό κατασκευής

Αλουμίνιο; πλαστικό

**Οθόνες / στοιχεία χειρισμού**

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου

1 x LED, Κίτρινο

**Παρατηρήσεις**

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



# MK5026



## Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Σύνδεση

