


Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 επιφάνεια ανίχνευσης



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	41 x 30 x 27

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 10
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms]	2

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	300



Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	5000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Εύρος μέτρησης

Ευαισθησία απόκρισης [mT]	2
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s]	< 5

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση [mm]	1
Επαναληψιμότητα [mm]	0,1

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Μηχανικά δεδομένα

Επιφάνεια ανίχνευσης	εμπρός
Σχήμα κυλίνδρου	για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ; (Joucomatic)
Διαστάσεις [mm]	41 x 30 x 27
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; πλαστικό

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



MK5027



Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Σύνδεση

