


Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-ANKG/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: MK5113 + E11801

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 επιφάνεια ανίχνευσης



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	41 x 30 x 27

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 10
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	2

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO



Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-ANKG/US

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	300
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	5000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Εύρος μέτρησης

Ευαισθησία απόκρισης	[mT]	3
Ταχύτητα προσπέρασης	[m/s]	< 5

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση	[mm]	1
Επαναληψιμότητα	[mm]	0,1

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Μηχανικά δεδομένα

Επιφάνεια ανίχνευσης	εμπρός	
Σχήμα κυλίνδρου	για κυλίνδρους ενσωματωμένου προφίλ	
Διαστάσεις	[mm]	41 x 30 x 27
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; πλαστικό	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



MK5040



Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους
ενσωματωμένου προφίλ

MKP3000-ANKG/US

Σύνδεση

