




Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Σφιγκτήρας στερέωσης
- 2 Επιφάνεια ανίχνευσης



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 10
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	30
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	10000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης		
Ευαισθησία απόκρισης	[mT]	2,8



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Ταχύτητα προσπέρασης	[m/s]	> 10
----------------------	-------	------

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση	[mm]	1,5
----------	------	-----

Επαναληψιμότητα	[mm]	< 0,2
-----------------	------	-------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67
-------------------	--	--------------

Δοκιμές / εγκρίσεις

HMΣ	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
-----	------------------	----------------

EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
----------------------------	--------

EN 61000-4-4 Burst	2 kV
--------------------	------

EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
---------------------------	------

EN 55011	Κατηγορία B
----------	-------------

Έγκριση UL	Αριθμός έγκρισης UL	C008
------------	---------------------	------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	14,6
-------	-----	------

Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
---------	--	-----------------------

Σχήμα κυλίνδρου		κύλινδροι εγκοπής C
-----------------	--	---------------------

Διαστάσεις	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
------------	------	------------------

Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PA; Σφικτήρας στερέωσης: Ανοξείδωτος χάλυβας; αγωγό προστασίας: PTFE
------------------	--	---

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Καλώδιο: 0,3 m, PUR; αγωγό προστασίας

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κουμπωτό μοντάρισμα



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Σύνδεση

