


Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR

NV0202 20-30VDC,TR

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: N0534A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

επιτήρηση βραχυκύκλωσης; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]

-15...20

Τάση λειτουργίας [V]

20...30 DC

Αριθμός καναλιών

2

Έξοδοι

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]

200

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-20...60

Βαθμός προστασίας

IP 30

Βαθμός προστασίας
ακροδεκτών

IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση

PTB Ex-95.C.2143X

Κατάταξη ασφαλείας

Προσδιορισμός

Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας

Τάση [V]

< 11



Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR

NV0202 20-30VDC, TR

Ρεύμα	[mA]	< 26
Ισχύς	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC προσδιορισμός		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB προσδιορισμός		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC προσδιορισμός		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB προσδιορισμός		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC επαγωγή		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB επαγωγή		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC επαγωγή		46mH
[Ex ib] IIB επαγωγή		170mH
[Ex ia] IIC χωρητικότητα		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB χωρητικότητα		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
[Ex ib] IIC χωρητικότητα		2,5μF
[Ex ib] IIB χωρητικότητα		15μF

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις	[mm] 102 x 22 x 107

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: 15 x ...2,5 mm²

Σύνδεση



- 1: Αισθητήρας 1
 2: Αισθητήρας 2
 3: Έξοδος 1
 4: Έξοδος 2
 Γέφυρα 4-5 / 1-2 = χωρίς επιτήρηση διακοπής καλωδίου