


Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: O2D944

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]

100 x 100

Σχεδίαση

φωτιστικό στοιχείο

Τρόπος λειτουργίας

υψηλή ισχύς φωτός (μεγ. μήκος παλμών: 50 ms; λόγος διάρκειας ενεργού προς μη ενεργό: 1/10); κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]

-10...10

Τάση λειτουργίας [V]

24 DC



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 450; Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 250
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	660

Είσοδοι

Σκανδαλισμός	24 V PNP (IEC 61131-1)
--------------	------------------------

Έξοδοι

Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...50
Βαθμός προστασίας		IP 65
Προστασία από υπερθέρμανση		Ναι

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF	[χρόνια]	242
------	----------	-----

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	332,5
Διαστάσεις	[mm]	156 x 133 x 9,2
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Υλικό φακών		PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Κατάσταση φωτισμού	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Υπερβολική θερμοκρασία / υπερβολικό φορτίο	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,15 m, PUR


Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 100X100 RT/0,15M/US

Σύνδεση



- | | |
|---|--|
| 4 | Σκανδαλισμός |
| 2 | Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός" |