


Εξωτερικός φωτισμός

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Εφαρμογή

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]

10 x 150

Σχεδίαση

μπάρες

Τρόπος λειτουργίας

υψηλή ένταση φωτός (παλμική, συνεχής λειτουργία μόνο με ψύξη); κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 415;
Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 640

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως



Εξωτερικός φωτισμός

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Μήκος κύματος	[nm]	875
---------------	------	-----

Είσοδοι

Σκανδαλισμός	24 V PNP
--------------	----------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...55
---------------------------	------	----------

Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...75
-------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 65
-------------------	-------

Προστασία από υπερθέρμανση	Ναι; (απενεργοποίηση μετά από 65...75 °C)
----------------------------	---

Δοκιμές / εγκρίσεις

Φωτοβιολογική ασφάλεια	ρίσκο ομάδας 1; (DIN EN 62471:2008)
------------------------	-------------------------------------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	218,5
-------	-----	-------

Διαστάσεις	[mm]	200 x 13 x 18
------------	------	---------------

Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο
------------------	----------------------------

Υλικό φακών	Γυαλί
-------------	-------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Κατάσταση φωτισμού	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Υπέρβαση θερμοκρασίας	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR, μαύρο; 4 x 0,34 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A




O2D925



Εξωτερικός φωτισμός

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Σύνδεση



- | | |
|---|--|
| 4 | Σκανδαλισμός |
| 2 | Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός" |