


Εξωτερικός φωτισμός

Dome Light 80 CY RD/ US



- 1 τμήμα LED
2 Μπουτόν Segment
3 Μπουτόν Colour
4 LED Κατάσταση λειτουργίας



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως; κυανό φως
-------------	------------------------

Εφαρμογή

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]	80 x 80
Σχεδίαση	Θόλος
Τρόπος λειτουργίας	κανονική ισχύς φωτός (δυνατή η διαρκής λειτουργία); υψηλή ένταση φωτός (παλμική)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	Τρόπος λειτουργίας "διαρκής λειτουργία": 375; Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός": 2130
Βαθμός προστασίας	III; (PELV)
Είδος φωτός	Κόκκινο φως; κυανό φως

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Σκανδαλισμός	24 V PNP/NPN; εξωτερικά
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	1



Εξωτερικός φωτισμός

Dome Light 80 CY RD/ US

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...40
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Φωτοβιολογική ασφάλεια		ρίσκο ομάδας 1; (DIN EN 62471)
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	512,05
Διαστάσεις	[mm]	193 x 136 x 75
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Κάλυμμα: ABS
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,5...1,5
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός"	1 x LED, Κόκκινο
	τμήμα LED	1 x LED, Λευκό
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία		
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A		
1:	U+	
2:	είσοδος σκανδαλισμού NPN	
3:	GND	
4:	είσοδος σκανδαλισμού PNP	
5:	ροοστάτης	




Εξωτερικός φωτισμός

Dome Light 80 CY RD/ US

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - παραμετροποίηση

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1:	Τρόπος λειτουργίας "Υψηλή ισχύς φωτός"
2:	χρώμα 2
3:	GND
4:	τμήμα LED 1
5:	τμήμα LED 2
6:	τμήμα LED 3
7:	τμήμα LED 4
8:	απενεργοποίηση μπουτόν