


Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]

25 x 25

Σχεδίαση

φωτιστικό στοιχείο

Τρόπος λειτουργίας

Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]

-10...10

Τάση λειτουργίας [V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 80

Βαθμός προστασίας

III

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Μήκος κύματος [nm]

617

Είσοδοι

Σκανδαλισμός

5...24 V

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-10...50

Βαθμός προστασίας

IP 54

Προστασία από υπερθέρμανση

Ναι; (> 50 °C)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Φωτοβιολογική ασφάλεια

απαλλαγή της ομάδας; (EN 62471)

MTTF [χρόνια]

310

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

162,6

O2D940



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Διαστάσεις	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Υλικό φακών		Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Κατάσταση φωτισμού	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Υπερβολική θερμοκρασία / υπερβολικό φορτίο	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,30 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



1	L +
3	L -
4	Σκανδαλισμός
	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε