


Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]

50 x 50

Σχεδίαση

φωτιστικό στοιχείο

Τρόπος λειτουργίας

Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]

-10...10

Τάση λειτουργίας [V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 205

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Κόκκινο φως

Μήκος κύματος [nm]

617

Είσοδοι

Σκανδαλισμός

5...24 V

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-10...50

Βαθμός προστασίας

IP 54



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Προστασία από υπερθέρμανση	Ναι; (> 50 °C)
----------------------------	----------------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Φωτοβιολογική ασφάλεια	απαλλαγή της ομάδας; (EN 62471)
MTTF [χρόνια]	308

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	264,4
Διαστάσεις [mm]	105 x 81 x 9,8
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Υλικό φακών	Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Κατάσταση φωτισμού	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Υπερβολική θερμοκρασία / υπερβολικό φορτίο	1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,30 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



1	L +
3	L -
4	Σκανδαλισμός
Χρώματα κλώνων :	
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε