


Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]

50 x 50

Σχεδίαση

φωτιστικό στοιχείο

Τρόπος λειτουργίας

Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]

-10...10

Τάση λειτουργίας [V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 325

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Μήκος κύματος [nm]

875

Είσοδοι

Σκανδαλισμός

5...24 V

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-10...50

Βαθμός προστασίας

IP 54



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Προστασία από
υπερθέρμανση

Ναι; (> 50 °C)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Φωτοβιολογική ασφάλεια

απαλλαγή της ομάδας; (EN 62471)

MTTF

[χρόνια]

309

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

264,4

Διαστάσεις

[mm]

105 x 81 x 9,8

Υλικό κατασκευής

Αλουμίνιο

Υλικό φακών

Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Κατάσταση φωτισμού

1 x LED, Κίτρινο

λειτουργία

1 x LED, Πράσινο

Υπερβολική θερμοκρασία / υπερβολικό
φορτίο

1 x LED, Κόκκινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,30 m, PUR

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



1 L +

3 L -

4 Σκανδαλισμός

Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο

BN = Καφέ

BU = Μπλε