


Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Φωτιζόμενο πεδίο [mm]

100 x 100

Σχεδίαση

φωτιστικό στοιχείο

Τρόπος λειτουργίας

Λειτουργία με διαρκές ή παλλόμενο φως

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]

-10...10

Τάση λειτουργίας [V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 620

Βαθμός προστασίας

III

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Είδος φωτός

Υπέρυθρο φως

Μήκος κύματος [nm]

875



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Είσοδοι		
Σκανδαλισμός	5...24 V	
Έξοδοι		
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Βαθμός προστασίας		IP 54
Προστασία από υπερθέρμανση		Ναι; (> 50 °C)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Φωτοβιολογική ασφάλεια	απαλλαγή της ομάδας; (EN 62471)	
MTTF	[χρόνια]	293
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	448,4
Διαστάσεις	[mm]	155 x 133 x 9,8
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	
Υλικό φακών	Γυαλί	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Κατάσταση φωτισμού	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Υπερβολική θερμοκρασία / υπερβολικό φορτίο	1 x LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 0,3 m, PUR		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες		
2 1 3 4 		


O2D945



Εξωτερικός φωτισμός

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Σύνδεση



1	L +
3	L -
4	Σκανδαλισμός
	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε