



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OG0035

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

No scale drawing available

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο διάχυσης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC [Hz]

47...63

Τάση λειτουργίας [V]

20...90 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου

Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]

9,5

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V]

9,5

Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]

10

Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]

5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]

50

Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA]

900; (10 ms / 0,5 Hz)

Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz]

25

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]

70



Φωτοκυτόταρο διάχυσης

OGT-HBOA/20-90V

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	< 100; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm 90 % αντανάκλαση)
--------------------------	--

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	IEC 801-2	βαθμίδα 4
	IEC 801-3	βαθμίδα 2
	IEC 801-4	βαθμίδα 3

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1
Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό φακών	Γυαλί

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2
-----------------------	------------------------


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε