


## Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OHE-DPKG/0,20M/AS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: O8E204

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

|             |             |
|-------------|-------------|
| Είδος φωτός | Κόκκινο φως |
| Περίβλημα   | Ορθογωνικό  |

## Εφαρμογή

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη |
|------------------|----------------------------|

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 10...30 DC  |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]         | < 10        |
| Βαθμός προστασίας                | III         |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι         |
| Είδος φωτός                      | Κόκκινο φως |
| Μήκος κύματος [nm]               | 660         |

## Έξοδοι

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                               | PNP                                |
| Λειτουργία εξόδου                                | Λειτουργία σκοτεινής ενεργοποίησης |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 50                                 |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                      | 200                                |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                        | Ναι                                |
| Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος                 | Με παλμό                           |
| Προστασία υπερφόρτωσης                           | Ναι                                |

## Εύρος μέτρησης

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Πομπός / δέκτης         | δέκτης |
| Απόσταση ανίχνευσης [m] | < 1,2  |



## Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OHE-DPKG/0,20M/AS

|                                     |                      |                              |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Εμβέλεια ρυθμιζόμενη                | Όχι                  |                              |
| Χρόνοι απόκρισης                    |                      |                              |
| Χρόνος απόκρισης                    | [s]                  | < 2,5                        |
| Συνθήκες περιβάλλοντος              |                      |                              |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος           | [°C]                 | -20...50                     |
| Βαθμός προστασίας                   | IP 67                |                              |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                 |                      |                              |
| ΗΜΣ                                 | EN 60947-5-2         |                              |
| Μηχανικά δεδομένα                   |                      |                              |
| Βάρος                               | [g]                  | 14,8                         |
| Περίβλημα                           | Ορθογωνικό           |                              |
| Διαστάσεις                          | [mm]                 | 25,1 x 7,6 x 12,5            |
| Υλικό κατασκευής                    | ABS                  |                              |
| Υλικό φακών                         | PMMA                 |                              |
| Ευθυγράμμιση φακού                  | Πλευρική θέση φακών  |                              |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού         |                      |                              |
| Οθόνη ενδείξεων                     | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο             |
|                                     | Μη ασφαλής περιοχή   | 1 x LED, Κίτρινο αναβοσβήνει |
| Παρατηρήσεις                        |                      |                              |
| Τμχ συσκευασίας                     | 1 τμχ                |                              |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία             |                      |                              |
| Καλώδιο: 0,2 m, PVC                 |                      |                              |
| Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A |                      |                              |



## Σύνδεση

