


Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWF-5000-ANKG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OW5001

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Κυλινδρικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...55 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 20

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

NPN

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]

400

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]

300

Προστασία βραχυκυκλώματος

Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος

Με παλμό



Υπέρυθρος αισθητήρας θερμοκρασίας

OWF-5000-ANKG

Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης		
Υστέρηση περιοχής ανίχνευσης	[%]	1...15
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	Κυλινδρικό	
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 129
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου	
Υλικό φακών	Γυαλί	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Οπτικές ίνες με σωλήνα αλουμινίου	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"		