

Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής


moneo appliance

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: QHA210

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά



- 1 Ηλεκτρική τροφοδοσία
- 2 ήχος
- 3 είσοδος μικροφώνου
- 4 διασύνδεση COM x 2
- 5 διασύνδεση VGA
- 6 Διασύνδεση DisplayPort
- 7 διασύνδεση HDMI
- 8 διασύνδεση USB x 4
- 9 Ethernet διασύνδεση 2
- 10 Ethernet διασύνδεση 1





Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance

Εφαρμογή		
Εφαρμογή	Η/μ υλικό IT για τη λειτουργία του moneo παρέχοντας χωρητικότητα μνήμης και ισχύ επεξεργασίας moneo λογισμικό προεγκατεστημένο Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης για συντήρηση συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την υποδομή IT μπορεί να ενσωματωθεί στην δομή δικτύου IT ανά πάσα στιγμή διασυνδέσεις για αισθητήρα και δίκτυο IT ενσωματωμένες λειτουργίες ενημέρωσης, αντιγράφων ασφαλείας και υποστήριξης μέσω Συστήματος Διαχείρισης Συσκευών	
Περιγραφή περιεχομένου		
Συμβατότητα		
Συνδεσιμότητα		
Συντήρηση και υποστήριξη		
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	12...24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	2200; (24 V)
Έξοδοι		
Αριθμός εξόδων βίντεο	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Γλώσσα	Αγγλικά	
Περιλαμβάνονται άδειες χρήσης	appliance management system (AMS)	
Σημείωση σχετικά με άδεια	δεσμευμένος η/μ εξοπλισμός; οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά	
Λειτουργικό σύστημα	Debian Linux 10	
Προϋποθέσεις συστήματος		
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού	Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης)	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet; RS232; USB	
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet	2; (GBit)	
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	2; (επιλεγόμενο μέσω BIOS: RS232 / RS485)	
Αριθμός διασυνδέσεων USB	4; (USB 3.0)	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95; (40 °C χωρίς συμπύκνωση)
Βαθμός προστασίας	IP 67; (Κάτω τμήμα: IP 21)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	5653
Διαστάσεις	[mm]	85 x 253 x 201



Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance

Υλικό	
Σετ τσιπ	Intel Q170
Επεξεργαστής	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz
TPM τσιπ	V 2.0
BIOS	AMI EFI BIOS
Μνήμη λειτουργίας	8 GB DDR3
Μαζική αποθήκευση	128 GB SSD
Παρατηρήσεις	
Σημειώσεις	οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ