


Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance QHA210

οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά



- 1 LED κατάστασης
- 2 διακόπτης on/off
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet διασύνδεση A
- 6 Ethernet διασύνδεση B
- 7 Διασύνδεση DisplayPort x 2
- 8 Ηλεκτρική τροφοδοσία
- 9 Γείωση

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Η/μ υλικό IT για τη λειτουργία του moneo

παρέχοντας χωρητικότητα μνήμης και ισχύ επεξεργασίας

moneo λογισμικό προεγκατεστημένο

Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής

Συμπεριλαμβάνει το σύστημα διαχείρισης συσκευών (AMS) για διαμόρφωση και συντήρηση

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την υποδομή IT

μπορεί να ενσωματωθεί στην δομή δικτύου IT ανά πάσα στιγμή

διασυνδέσεις για αισθητήρα και δίκτυο IT

ενσωματωμένες λειτουργίες ενημέρωσης, αντιγράφων ασφαλείας και υποστήριξης μέσω Συστήματος Διαχείρισης Συσκευών

Περιγραφή περιεχομένου

Συμβατότητα

Συνδεσιμότητα

Συντήρηση και υποστήριξη



Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance QHA210

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...36 DC
Κατανάλωση ισχύος	[W]	21; (μέγιστο: 47)
Έξοδοι		
Αριθμός εξόδων βίντεο		2; (DisplayPort)
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Περιλαμβάνονται άδειες χρήσης		appliance management system (AMS)
Σημείωση σχετικά με άδεια		δεσμευμένος η/μ εξοπλισμός; οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Λειτουργικό σύστημα		Debian Linux 11
AMS		
Γλώσσα		Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά
Κονσόλα AMS		
Γλώσσα		Αγγλικά
Προϋποθέσεις συστήματος		
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού		Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης)
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		Ethernet; USB
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet		2; (Gbit)
Αριθμός διασυνδέσεων USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...60
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95; (40 °C χωρίς συμπύκνωση)
Βαθμός προστασίας		IP 40
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	1269,2
Διαστάσεις	[mm]	35 x 105 x 150
Υλικό		
Επεξεργαστής		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM τσιπ		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Μνήμη λειτουργίας		8 GB
Μαζική αποθήκευση		256 GB SSD
Παρατηρήσεις		
Σημειώσεις		οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά

QHA210



Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε
περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance QHA210

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ