


Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance QHA300

οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά



- 1 LED κατάσταση
- 2 διακόπτης on/off
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet διασύνδεση A
- 6 Ethernet διασύνδεση B
- 7 Ethernet διασύνδεση C
- 8 Διασύνδεση DisplayPort x 2
- 9 Ηλεκτρική τροφοδοσία
- 10 Γείωση

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Η/μ υλικό IT για τη λειτουργία του moneo

moneo λογισμικό προεγκατεστημένο

διασφαλισμένη ασφαλής λειτουργία IT του λογισμικού moneo

παρέχοντας χωρητικότητα μνήμης και ισχύ επεξεργασίας

Εύκολη προετοιμασία για λειτουργία χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής

βελτιστοποιημένο για εφαρμογές Data Science με το moneo

Συμπεριλαμβάνει το σύστημα διαχείρισης συσκευών (AMS) για διαμόρφωση και συντήρηση

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από την υποδομή IT

μπορεί να ενσωματωθεί στην δομή δικτύου IT ανά πάσα στιγμή

διασυνδέσεις για αισθητήρα και δίκτυο IT

Περιγραφή περιεχομένου

Συμβατότητα

Συνδεσιμότητα



Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance QHA300

Συντήρηση και υποστήριξη

ενσωματωμένες λειτουργίες ενημέρωσης, αντιγράφων ασφαλείας και υποστήριξης μέσω Συστήματος Διαχείρισης Συσκευών

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...36 DC
Κατανάλωση ισχύος	[W]	21; (μέγιστο: 47)

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων βίντεο	2; (DisplayPort)
-----------------------	------------------

Λογισμικό / προγραμματισμός

Περιλαμβάνονται άδειες χρήσης	appliance management system (AMS)
Σημείωση σχετικά με άδεια	δεσμευμένος η/μ εξοπλισμός; οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Λειτουργικό σύστημα	Debian Linux 11

AMS

Γλώσσα	Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά
--------	---

Κονσόλα AMS

Γλώσσα	Αγγλικά
--------	---------

Προϋποθέσεις συστήματος

Πρόγραμμα περιήγησης ιστού	Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης)
----------------------------	--

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet; RS232; USB
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet	3; (Gbit)
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	4; (RS232/RS422/RS485)
Αριθμός διασυνδέσεων USB	4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...60
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95; (40 °C χωρίς συμπύκνωση)
Βαθμός προστασίας		IP 40

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	2185,1
Διαστάσεις	[mm]	45 x 140 x 200

Υλικό

Επεξεργαστής	Intel Core i5-1145G7E quad-core
TPM τσιπ	V 2.0
BIOS	AMI UEFI (256 Mbit)
Μνήμη λειτουργίας	16 GB

QHA300



Η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε
περιβάλλον παραγωγής

moneo appliance QHA300

Μαζική αποθήκευση

1 TB SSD

Παρατηρήσεις

Σημειώσεις

οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των
προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ