


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SL0101

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός εξόδων ρελέ: 1

Σύνδεση διεργασίας

Ø 23 mm

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

80...250 AC/DC

Προστασία ανάστροφης
πολικότητας

Όχι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός εξόδων ρελέ: 1

Έξοδοι

Σήμα εξόδου

σήμα μεταγωγής

Αριθμός εξόδων ρελέ

1

Αντοχή επαφών

3 A (30 V DC / 250 V AC)

Λειτουργία μεταγωγής
επιτήρησης ροής

Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Αέρια

Περιοχή ρύθμισης

[cm/s]

100...1000



Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOA

Μέγιστη ευαισθησία	[cm/s]	100...400
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	5
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60
Αέρια		
Χρόνος απόκρισης	[s]	3...60
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής		με ποτενσιόμετρο
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Βαθμός προστασίας		IP 65
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	Ø 23
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο
Υλικά σε επαφή με το μέσο		PBT; Τιτάνιο
Σύνδεση διεργασίας		Ø 23 mm
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Πράσινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Απαιτούμενη προστασία		μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης: 1, E40048
		Κατσαβίδι
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Σύσταση Ελέγξτε την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ



Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23CEEAKOA

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Σύνδεση



Σημείωση μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 5 A γρήγορης απόκρισης
Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο
WH =	Λευκό