


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Σύνδεση διεργασίας

Ø 23 mm

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις

[bar]

1

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας

[%]

-10...10

Τάση λειτουργίας

[V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 35

Χρονοκαθυστέρηση
ενεργοποίησης

[s]

90

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων

1

Σήμα εξόδου

αναλογικό σήμα

Αριθμός αναλογικών εξόδων

1

Αναλογική τάση εξόδου

[V]

0...10

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος ροής

[cm/s]

200...2000

Σημείωση για εύρος ροής


= 1...10 V



Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23XEE40KG/2M

Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	1
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Βαθμός προστασίας		IP 65
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	PBT; Τιτάνιο	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 23 mm	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Κολάρο στερέωσης: 1, E40048	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό