





Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1	
Σύνδεση διεργασίας	Ø 23 mm	
Εφαρμογή		
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	20...40
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	1
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 35
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης	[MΩ]	100; (500 V DC)
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	90
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1	
Έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εξόδων	1	
Σήμα εξόδου	αναλογικό σήμα	
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1	
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0...10
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος ροής	[cm/s]	200...3000
Σημείωση για εύρος ροής	= 1...10 V	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Κλίση θερμοκρασίας	[K/min]	1



Επιτηρητής ροής αέρα

SLG23XEE40KG/2M

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...40
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	727
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	195
Διαστάσεις	[mm]	Ø 23 / L = 142
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PBT; επιφάνεια αισθητήρα: Τιτάνιο
Υλικά σε επαφή με το μέσο		PBT; Τιτάνιο
Σύνδεση διεργασίας		Ø 23 mm
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Λειτουργία	LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης: 1, E40048
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
Σύνδεση		



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό