


Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/230VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: SN0150

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Εφαρμογή

Εφαρμογή	Επιτήρηση ροής
----------	----------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	-10...10
Τάση λειτουργίας	[V]	< 230 AC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	3
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	30
Αριθμός καναλιών		1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
Αντοχή επαφών	4 A, 250 V AC
Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής	Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή

Λογισμικό / προγραμματισμός

Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	με ποτενσιόμετρο
Επιλογή υγρά / αέρια μέσα	διακόπτης ολίσθησης

Συνθήκες περιβάλλοντος


Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20



Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/230VAC

Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Διαστάσεις	[mm]	75 x 55 x 110
Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	11 x LED
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm²		
Σύνδεση		



- 1: Relais Επιτήρηση ροής
Χρώματα κλώνων :
- BN = Καφέ
BU = Μπλε
BK = μαύρο
WH = Λευκό
GY = Γκρι