


Μεταδότης θερμοκρασίας

TA-050FLEN14-A-ZVG/US



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1	
Εύρος μέτρησης	-18...149 °C	0...300 °F
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT	
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	50	

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Στοιχείο μέτρησης	1 x Pt 1000; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A)	
Μέσο	υγρά και αέρια	
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	400	

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)	
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 30	
Βαθμός προστασίας	III	
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι	

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1	
----------------------------	------------------------------	--

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων	1	
Σήμα εξόδου	αναλογικό σήμα	
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1	
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	4...20	
Μεγ. φορτίο [Ω]	(U _b - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Εύρος μέτρησης	-18...149 °C	0...300 °F
----------------	--------------	------------

Ανάλυση

Ανάλυση αναλογικής εισόδου [K]	0,04	
--------------------------------	------	--

TA3313



Μεταδότης θερμοκρασίας

TA-050FLEN14-A-ZVG/US

Σύνδεση



OUT: Αναλογική έξοδος
Χρώματα κατά DIN EN 60947-5-2