


## Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-250KCKD6-...../US/

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: TS9289

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



### Χαρακτηριστικά προϊόντος

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Εύρος μέτρησης | -40...150 °C | -40...302 °F |
|----------------|--------------|--------------|

### Εφαρμογή

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Στοιχείο μέτρησης                | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία A) |
| Μέσο                             | υγρά και αέρια                               |
| Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης [mm] | 15                                           |

### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Βαθμός προστασίας | III |
|-------------------|-----|

### Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Εύρος μέτρησης | -40...150 °C | -40...302 °F |
|----------------|--------------|--------------|

### Ακρίβεια / αποκλίσεις

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Ακρίβεια [K] | $\pm (0,15 K + 0,002 \times  t )$ |
|--------------|-----------------------------------|

### Χρόνοι απόκρισης

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 3 / 10; (κατά DIN EN 60751) |
|---------------------------------|-----------------------------|

### Συνθήκες περιβάλλοντος

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Μηχανικά δεδομένα

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Βάρος [g]                  | 125                                   |
| Διαστάσεις [mm]            | Ø 6                                   |
| Υλικό κατασκευής           | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); FKM |
| Υλικά σε επαφή με το μέσο  | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)      |
| Διάμετρος αισθητηρίου [mm] | 6                                     |

### Παρατηρήσεις

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Παρατηρήσεις    | Οι τιμές για την ακρίβεια ισχύουν για τρεχούμενο νερό. |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ                                                  |

## Αισθητήρας θερμοκρασίας με καλώδιο με σύνδεση διεργασίας

TS-250KCKD6-...../US/

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2,5 m, FKM

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



### Σύνδεση

