


Αντάπτορας για αγωγό LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 300 AC/DC

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

272,155

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: PBT-GF20; Τσιμούχα: NBR

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης

2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Αντάπτορας για αγωγό LB

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

