

Βασική άδεια για τον εξυπηρετητή VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC



Εφαρμογή

Εφαρμογή	Λογισμικό διακομιστή OPC UA για ηλεκτρονικά διάγνωσης ifm σειράς VSE
Διαχείριση συσκευής	Εύκολη ανίχνευση συσκευών μέσω αναζήτησης δικτύου ή διεύθυνσης IP
Διαχείριση χρηστών	ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων χρήστη δημιουργία ομάδων χρηστών
Διαχείριση αδειών	Προσθήκη και διαχείριση αδειών διακομιστή VSE OPC UA δυνατή η συνεχής επέκταση άδειας

Λογισμικό / προγραμματισμός

Γλώσσα	Γερμανικά; Αγγλικά
Φορέας δεδομένων	μεταφόρτωση
Είδος αδείας	άδεια ενός χρήστη
Κατηγορία άδειας	πλήρης έκδοση



Βασική άδεια για τον εξυπηρετητή VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC

Προϋποθέσεις συστήματος	
Τύπος CPU (ή καλύτερη)	X64 ή X86
Ελαχ. Κύκλος CPU	2,3 GHz
Ελαχ. αριθμός πυρήνων CPU	4
Ελαχ. RAM	8 GB
Ελαχ. ανάλυση γραφικών	1920 x 1080
Απαιτούμενη διασύνδεση συσκευής	USB; LAN Adapter - RJ45
Κάρτα δικτύου	Ethernet 1 Gbit
Πρωτόκολλο δικτύου	Ethernet TCP/IP
Λειτουργικό σύστημα	Linux (βασιζόμενο σε Debian) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 ή μεγαλύτερη έκδοση; (μόνο εκδόσεις εντός της περιόδου υποστήριξης της Microsoft)
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού	Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης)
Επιπρόσθετο απαιτούμενο λογισμικό	VOD001 Άδεια συσκευής διακομιστή VSE OPC UA
Application	
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου	1 GB
Log files	
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου	5 GB
Non process data	
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου	5 GB
Process data	
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου	64 GB
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	0,001
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Σημείωση : Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήσης OPC Αναδιανεμητέα, του Ιδρύματος OPC στην έκδοση που ισχύει κατά την υποβολή της παραγγελίας