


## Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου

Rope Switch DH



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                         |     |                          |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| Τάση λειτουργίας        | [V] | 110...240 AC / 5...24 DC |
| Ονομαστική τάση μόνωσης | [V] | 500                      |

## Έξοδοι

|                           |                                                                                                              |                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση        | επαφή ακαριαίας λειτουργίας; μέγιστη τάση μεταγωγής: 240 V; ικανότητα μεταγωγής: 720 VA; θερμικό ρεύμα: 10 A |                                                                       |
| Λειτουργία εξόδου         | βοηθητική επαφή                                                                                              | 2 x ανοικτές επαφές NO                                                |
|                           | επαφή ασφαλείας                                                                                              | 4 x κλειστές επαφές NC                                                |
| Ρεύμα ελάχιστου φορτίου   | [mA]                                                                                                         | 5; (5 V DC)                                                           |
| Αντοχή επαφών             |                                                                                                              | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (επαγωγικό φορτίο) |
| Προστασία βραχυκυκλώματος |                                                                                                              | Όχι                                                                   |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...80 |
| Βαθμός προστασίας         |      | IP 67    |

## Δοκιμές / εγκρίσεις

|                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| Αντοχή σε κρούσεις |  | 15 g / 11 ms |
| Αντοχή σε δονήσεις |  | 10-500 Hz    |



## Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου

Rope Switch DH

| Μηχανικά δεδομένα                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος [g]                               | 1498,5                                                                                      |
| Υλικό κατασκευής                        | Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο Κίτρινο; επαφή μεταγωγής: επαργυρωμένο                            |
| Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής | Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικά): > 1.000.000                                                    |
| Θέση τοποθέτησης                        | οποιαδήποτε                                                                                 |
| Μήκος σχοινιού                          | 125 m; (για κάθε πλευρά)                                                                    |
| Δύναμη ενεργοποίησης [N]                | < 125; (δύναμη τάνυσης: 130 N)                                                              |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                 |                                                                                             |
| Απαιτούμενη προστασία                   | 10 A; γρήγορης απόκρισης                                                                    |
| Παρατηρήσεις                            |                                                                                             |
| Παρατηρήσεις                            | Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία δείτε τις οδηγίες λειτουργίας. |
| Τμχ συσκευασίας                         | 1 τμχ                                                                                       |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                 |                                                                                             |
| Με κλέμες: ...2,5 mm <sup>2</sup>       |                                                                                             |
| Σύνδεση                                 |                                                                                             |

