


Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου

Rope Switch RH LED 24V DC



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Ονομαστική τάση μόνωσης	[V]	500

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	επαφή ακαριαίας λειτουργίας; μέγιστη τάση μεταγωγής: 240 V; ικανότητα μεταγωγής: 720 VA; θερμικό ρεύμα: 10 A	
Λειτουργία εξόδου	βοηθητική επαφή	2 x ανοικτές επαφές NO
	επαφή ασφαλείας	4 x κλειστές επαφές NC
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου	[mA]	5; (5 V DC)
Αντοχή επαφών		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (επαγωγικό φορτίο)
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις		15 g / 11 ms
Αντοχή σε δονήσεις		10-500 Hz



Σχοινοδιακόπτες ασφαλείας στοπ κινδύνου

Rope Switch RH LED 24V DC

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	1272
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο Κίτρινο; επαφή μεταγωγής: επαργυρωμένο	
Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής	Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικά):	> 1.000.000
Θέση τοποθέτησης	οποιαδήποτε	
Μήκος σχοινοίου	125 m; (για κάθε πλευρά)	
Δύναμη ενεργοποίησης	[N]	< 125; (δύναμη τάνυσης: 130 N)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο αναβοσβήνει
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Απαιτούμενη προστασία	10 A; γρήγορης απόκρισης	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία δείτε τις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...2,5 mm²		
Σύνδεση		

