


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGH120MSS0003K12



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 30 AC/DC
Βαθμός προστασίας	II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	1,5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-30...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]	-5...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	150,8
Διαστάσεις [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ψευδάργυρος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα


ASTGH120MSS0003K12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 3 m, PUR, μαύρο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ψευδάργυρος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,4 Nm



Σύνδεση