


Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 Φίλτρο
- 2 Αισθητήρας ροής
- 3 Βαλβίδα διακοπής νερού
- 4 Βαλβίδα αντεπιστροφής
- 5 Βαλβίδα ρύθμισης γραμμής
- 6 Αισθητήρας πίεσης
- 7 Μεταλλικό κάλυμμα



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σύνδεση διεργασίας για πιστόλι συγκόλλησης

Σύνδεση διεργασίας

M22 x 1,5

Σύνδεση διεργασίας για παροχή νερού

Σύνδεση διεργασίας

M22 x 1,5



Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης

KWST WITH BALANCING VALVES

Επιτήρηση ροής		
Εύρος μέτρησης	[l/min]	0...50
Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές	
Εφαρμογή	Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός; Έλεγχος νερού ψύξης	
Εγκατάσταση	Σύνδεση σε σωλήνα μέσω προσαρμογέα; Σύνδεση σωλήνα	
Παράμετροι μέτρησης	ροή; θερμοκρασία; πίεση; αθροιστή	
Έλεγχος	Εγχειρίδιο	
Μέσο	Νερό; διαλύματα γλυκόλης	
Θερμοκρασία μέσου	[°C]	-10...80
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	10
Εξαρτήματα	Ροόμετρα υπερήχων, SU7200	
	Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης, PN7594	
	Φίλτρο	
	Βαλβίδα διακοπής νερού	
	Βαλβίδα ρύθμισης γραμμής	
	Βαλβίδα αντεπιστροφής	
	Μεταλλικό κάλυμμα	
Έξοδοι		
Σήμα εξόδου	σήμα μεταγωγής	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Επιτήρηση πίεσης		
Εύρος μέτρησης	[bar]	0...10
Επιτήρηση ροής		
Εύρος μέτρησης	[l/min]	0...50
Επιτήρηση θερμοκρασίας		
Εύρος μέτρησης	[°C]	-10...80
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 65; (αισθητήρες)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	7781,2
Τρόπος συναρμολόγησης	στήριγμα συναρμολόγησης με κάλυμμα προστασίας	
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; Ερυθρό κράμα CuZnSn (2.1096.01); AlMgSi0,5 Ανοδιωμένο; PA	
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; κεραμικό	

ZZ0057



Πίνακας ελέγχου νερού ψύξης

KWST WITH BALANCING VALVES

Σύνδεση διεργασίας για πιστόλι συγκόλλησης	
Σύνδεση διεργασίας	M22 x 1,5
Σύνδεση διεργασίας για παροχή νερού	
Σύνδεση διεργασίας	M22 x 1,5
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Κονέκτορας: 3 x M12; Επαφές: επίχρυσες	