

AC008A




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC508A + E7000A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：4
---------	----------

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 15...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護	是
電流單獨的	是

工作條件

環境溫度	[°C] 0...40
外殼防護等級	IP 67



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

認證/測試					
ATEX標記	II 3G EEx nA II T6 X				
	II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC電磁兼容	EN 50295				
AS-i分類					
AS-i版本	2.1				
AS-i編址	紅外編址				
擴展尋址模式	否				
AS-i Profil	S-8.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	8			
AS-i ID代碼	[hex]	0.E			
AS-i證書待定	是				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插腳	4	4	4	4
機械技術數據					
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
材質	PBT				
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
供貨範圍	AC5003				
注釋					
注釋	請您使用帶六角滾花螺母擰緊扭矩為0.8 Nm的M12接插件。				
包裝單位	1 件數				
電氣連接					
模塊下部的接點針，FK-E:					
連接器： M12; 編碼： A					
