

AC1003




AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1333

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 串聯接口 RS232C



應用

應用

信號預處理的小型控制器

電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

介面

通信接口	RS232
------	-------

RS232

R232接口數	1
傳輸率	4800...62400 Baud
連接件型號	SUB-D
用途型號	編程

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70

AC1003



AS-Interface PLC

CONTR 1MSTR 1RS232C

允許最大的相對空氣濕度 [%]	95
外殼防護等級	IP 20

認證/測試

衝擊/振動阻尼	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
---------	---------------------------------

AS-i分類

AS-i主站配置文件	M1
AS-i認證	22502

機械技術數據

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
材質	鋁

顯示器/操作件

顯示	功能	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

螺絲接線端子: 5 x

連接

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE