

AC1004




AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1334

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 串聯接口 RS232C



應用

應用

信號預處理的小型控制器

電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

輸出

電氣設計

AS-i

介面

通信接口

RS232

RS232

R232接口數		1
傳輸率		4800...62400 Baud
連接件型號		SUB-D
用途型號		編程

AC1004



AS-Interface PLC

CONTR 2MSTR 1RS232C

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20

認證/測試	
衝擊/振動阻尼	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)

AS-i分類	
AS-i Profil	M1
AS-i認證	22502

機械技術數據	
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
材質	鋁

顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

螺絲接線端子: 7 x

連接

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE