

AC1006



具PLC的AS-Interface Profibus DP開道器

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1028

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

Krones系統的更換設備應從Krones公司直接獲取。

該設備非直接相容



- 1 串聯接口 RS232C
- 2 Profibus-DP介面



應用

應用

做為小巧型控制器和開道器應用

電氣數據

工作電壓	[V]	22...30 DC; (24 DC ; 根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
消耗功率最大值	[VA]	10
電氣隔離		是

輸出

電氣設計

AS-i

介面

通信接口

RS232

RS232

R232接口數

1

傳輸率

4800...62400 Baud

連接件型號

SUB-D



具PLC的AS-Interface Profibus DP 閘道器

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

用途型號	編程	
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級	IP 20	
AS-i分類		
AS-i主站配置文件	M1	
AS-i認證	22501	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質	鋁	
顯示器/操作件		
顯示	操作	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
注釋		
注釋	Krones系統的更換設備應從Krones公司直接獲取。	
	該設備非直接相容	
說明	Krones系統的更換設備應從Krones公司直接獲取。；該設備非直接相容	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
螺絲接線端子：7 x		
連接		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE