AC1012

AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

停產產品 - 存檔登録



1 編程介面 RS232C
2 Datenschnittstelle RS485

應用		
應用		信號預處理的小型控制器
電氣數據		
工作電壓	[V]	22...30 DC；(24 DC；根據PELV標準)
絕緣等級	[V]	500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
電氣隔離		是
輸出		
電氣設計		AS-i
介面		
通信接口		RS232
RS232		
R232接口數		1
傳輸率		4800...62400 Baud
連接件型號		SUB-D
用途型號		編程
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 20

AC1012

AS-Interface PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

認證/測試		
衝擊/振動阻尼	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i分類		
AS-i主站配置文件	M1	
AS-i認證	22505	
機械技術數據		
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質	鋁	
顯示器/操作件		
顯示	功能監控	2 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

螺絲接線端子: 7 x

連接