


# AC1057



## AS-Interface 開道器

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

停產產品 - 存檔登錄



應用	
應用	連接中間的控制系統
電氣數據	
工作電壓 [V]	5 DC; (經由後面板bus)
電流損耗 [mA]	200; (經由後面板bus)
AS-i電流損耗最大值 [mA]	40
AS-i主機的數量	1
介面	
通信接口	S7-300
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60
外殼防護等級	IP 20
AS-i分類	
AS-i版本	2.1
AS-i主站配置文件	M1

# AC1057



## AS-Interface 開道器

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

機械技術數據	
材質	PBT
附件	
附件(可選)	前面插頭:, E70126
	手冊:, 德語, AC1056
	手冊:, 英語, AC1059
注釋	
注釋	AS-i外圍設備與標準外圍設備的使用方式一樣。 現有編程仍可使用。
包裝單位	1 件數