


AC1150



應用於頻率變流器的AS-Interface模塊
2DI RS485 SEW CCT

該產品即將/已停產



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
反相保護		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	26
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...55
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	

AC1150



應用於頻率變流器的**AS-Interface**模塊

2DI RS485 SEW CCT

AS-i分類					
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-7.F				
AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	F			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	功能	電機停止/運行	故障報警	輸入1	輸入2
機械技術數據					
重量	[g]	286.7			
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
材質	PBT				
顯示器/操作件					
顯示	開關狀態		LED, 黃色		
	操作		LED, 綠色		
	短路		LED, 紅色		
	功能		LED, 紅色		
注釋					
包裝單位	1 件數				
電氣連接					
模塊下部的接點針，FK-E:					