


AC1155



AS-i / RS485 閘道器

AS-i / RS-485 Gateway

停產產品 - 存檔登錄



- 1 編址插頭
- 2 LED



電氣數據

工作電壓 [V]	19.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	100
反相保護	是

工作條件

環境溫度 [°C]	0...60
外殼防護等級	IP 30

認證/測試

EMC電磁兼容	IEC 62026-2
---------	-------------

AS-i分類

AS-i版本	3.0
擴展尋址模式	是
AS-i Profil	S-B.A.5
AS-i I/O配置 [hex]	B
AS-i ID代碼 [hex]	A.5

機械技術數據

重量 [g]	98.5
安裝方式	DIN軌道安裝
尺寸 [mm]	83 x 22 x 45
材質	PBT

AC1155



AS-i / RS485 閘道器

AS-i / RS-485 Gateway

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	短路	LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
A+	AS-i +	
A-	AS-i -	
B	(CTS)	
A	(RTS)	
GND		
GND	不接線	
TxD	不接線	
RxD	不接線	