

AC1206




AS-Interface 電源

PowerSupply 230VAC 2,8A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1256

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

額定電壓AC	[V]	110 / 230; (可選)
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	88...132 / 184...264
輸出DC電壓	[V]	29.5...31.6
開機延遲時間最大值	[ms]	42
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	2.8
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
外部輸入保護		> 6 A
保險絲	[A]	2.5; (無法訪問)
Derating降低定額值	[W/K]	1 (60...70 °C)
集成數據提取功能		是

輸出

短路保護	是
過載保護	是
可並聯輸出	否
可輸出串聯	否

AC1206



AS-Interface 電源

PowerSupply 230VAC 2,8A

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i分類		
AS-i認證		15901
機械技術數據		
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	功能	LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm ²		
連接		

