

# AC1213




## AS-Interface 電源

AS-i Ltd. Power Source Class2

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1256

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



### 電氣數據

額定電壓AC	[V]	110 / 230; (可選)
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	85...132 / 184...264
輸出DC電壓	[V]	29.5...31.6
防護等級		I
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	3.2
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	0.1
Derating降低定額值	[W/K]	2 (> 60 °C)
集成數據提取功能		是

### 輸出

短路保護		是
過載保護		是
可並聯輸出		否

# AC1213



## AS-Interface 電源

AS-i Ltd. Power Source Class2

可輸出串聯	否	
<b>工作條件</b>		
環境溫度 [°C]	0...70	
外殼防護等級	IP 20	
<b>認證/測試</b>		
EMC 電磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
<b>機械技術數據</b>		
材質	鋁	
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	功能	LED, 綠色
<b>注釋</b>		
包裝單位	1 件數	
<b>電氣連接</b>		
接線端子座: 1.5...6 mm <sup>2</sup>		
<b>連接</b>		

